

MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN 4031582322941

Номер на поръчката 00027145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Maxtech
Тип корпус	Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	160 kg
Статичен Товароносимост	320 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0,356 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	32 mm
Диаметър на отворите Ос	8,3 mm
Дължина на центъра	36,5 mm
Твърдост на Резба (D)	40 бряг D

MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN 4031582322941

Номер на поръчката 00027145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

