

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN 4031582322941

Numéro de commande 00027145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	8,3 mm
Longueur de moyeu	36,5 mm
Dureté du bandage (D)	40 Shore D

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	160 kg
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,356 kg

# MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN 4031582322941

Numéro de commande 00027145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

