

MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN 4031582322941
Bestelnummer 00027145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	160 kg
Statisch Draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,356 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Asgatdiameter	8,3 mm
Naaf lengte	36,5 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	40 Shore D

MAXTECH

UAP125X32-Ø8

EAN 4031582322941
Bestelnummer 00027145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

