

SUPRATECH

PJP075X25-Ø6

EAN 4031582070248

Bestillingsnummer 00025287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Supratech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	75 kg
Belastning Statisk	150 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,094 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	25 mm
Aksel Huldiameter	6,3 mm
Navlængde	28,2 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJP075X25-Ø6

EAN 4031582070248

Bestillingsnummer 00025287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

