

SUPRATECH

PJP075X25-Ø6

EAN 4031582070248

Numéro de commande 00025287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	6,3 mm
Longueur de moyeu	28,2 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Supratech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,094 kg

SUPRATECH

PJP075X25-Ø6

EAN 4031582070248

Numéro de commande 00025287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

