

SUPRATECH

PJP075X25-Ø6

EAN 4031582070248

Numero d'ordine 00025287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Supratech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	75 kg
Portata statica	150 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,094 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Asse diametro del foro	6,3 mm
Lunghezza mozzo	28,2 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJP075X25-Ø6

EAN 4031582070248

Numero d'ordine 00025287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

