

SUPRATECH

PJP075X25-Ø6

EAN 4031582070248

Pasūtījuma numurs 00025287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Supratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	75 kg
Statiskā kravnesība	150 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,094 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Ass atveres diametrs	6,3 mm
Rumbas garums	28,2 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

SUPRATECH

PJP075X25-Ø6

EAN 4031582070248

Pasūtījuma numurs 00025287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

