

SUPRATECH

PJP075X25-Ø6

EAN 4031582070248

Bestelnummer 00025287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Asgatdiameter	6,3 mm
Naaflengte	28,2 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Supratech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	75 kg
Statisch Draagvermogen	150 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,094 kg

SUPRATECH

PJP075X25-Ø6

EAN 4031582070248
Bestelnummer 00025287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

