

SUPRATECH

PJP075X25-Ø6

EAN 4031582070248
Bestelnummer 00025287

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 75 mm |
| Breedte Loopvlak | 25 mm |
| Diameter Asgat | 6,3 mm |
| Naaflengte | 28,2 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam | Supratech |
| Behuizingstype | Wiel |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 75 kg |
| Statisch draagvermogen | 150 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totaal gewicht | 0,094 kg |

SUPRATECH

PJP075X25-Ø6

EAN 4031582070248
Bestelnummer 00025287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

