

SUPRATECH

PJP075X25-Ø6

EAN 4031582070248

Numărul de comandă 00025287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Supratech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	75 kg
Capacitate de încărcare statică	150 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,094 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	25 mm
Diametrul găurii Axă	6,3 mm
Lungime butuc	28,2 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

SUPRATECH

PJP075X25-Ø6

EAN 4031582070248

Numărul de comandă 00025287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

