

# BASETECH

POO100X36-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320749

Objednáací číslo 00027338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Basetech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Statický Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,105 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	36 mm
Průměr otvoru Šroub	12,1 mm
Délka poklice	44,4 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

# BASETECH

POO100X36-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320749

Objednací číslo 00027338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

