

BASETECH

POO100X36-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320749

Bestillingsnummer 00027338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Basetech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	160 kg
Belastning Statisk	320 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,105 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	36 mm
Aksel Huldiameter	12,1 mm
Navlængde	44,4 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

BASETECH

POO100X36-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320749

Bestillingsnummer 00027338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

