

# BASETECH

POO100X36-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320749

Numéro de commande 00027338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Basetech
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Statique Capacité de charge	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,105 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	36 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12,1 mm
Longueur de moyeu	44,4 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

# BASETECH

POO100X36-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320749

Numéro de commande 00027338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

