



A imagem pode diferir do produto original

#### DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Basetech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	160 kg
Capacidade de carga estática	320 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,105 kg

#### RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	36 mm
Diâmetro do furo do eixo	12,1 mm
Comprimento do cubo	44,4 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

# BASETECH

POO100X36-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320749

Número de encomenda 00027338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

