

# SUPRATECH

PJP100X32-Ø8

EAN 4031582070255

Numéro de commande 00026459



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8,3 mm
Longueur de moyeu	36,5 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Supratech
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,194 kg

# SUPRATECH

PJP100X32-Ø8

EAN 4031582070255

Numéro de commande 00026459



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

