

## SUPRATECH

PJP100X32-Ø8

EAN 4031582070255

Rendelési szám 00026459



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Supratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,194 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	8,3 mm
Kerékagy hossza	36,5 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

# SUPRATECH

PJP100X32-Ø8

EAN 4031582070255  
Rendelési szám 00026459



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

