

# SUPRATECH

PJP100X32-Ø8

EAN 4031582070255  
订单号 00026459



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Supratech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总重量	0.194 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	8.3 mm
中心长度	36.5 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

# SUPRATECH

PJP100X32-Ø8

EAN 4031582070255  
订单号 00026459



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

---

