

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Bestillingsnummer 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	12,2 mm
Navlængde	44,4 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Supratech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	100 kg
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,175 kg

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Bestillingsnummer 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

