

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Numéro de commande 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12,2 mm |
| Longueur de moyeu | 44,4 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Supratech |
| Type de boîtier | Roue |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 100 kg |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids | 0,175 kg |

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Numéro de commande 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

