

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Rendelési szám 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Supratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,175 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapág	Siklócsapág
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	12,2 mm
Kerékagy hossza	44,4 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Rendelési szám 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

