

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Numero d'ordine 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ○ ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Supratech

Tipo di alloggiamento Ruota

Standard EN12532 - Attrezzature di trasporto

Portata a 4 km/h 100 kg

Portata statica 200 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -20 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 60 °C

Peso complessivo 0,175 kg

RUOTA

Materiale del corpo Polipropilene

Materiale del battistrada Gomma termoplastica

Cuscinetto Cuscinetto piano

Parafili Senza parafili

Diametro 125 mm

Larghezza battistrada 32 mm

Asse diametro del foro 12,2 mm

Lunghezza mozzo 44,4 mm

Durezza del Battistrada (A) 87 Shore A

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Numero d'ordine 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

