

## SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Pasūtījuma numurs 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Supratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	100 kg
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,175 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Ass atveres diametrs	12,2 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

# SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Pasūtījuma numurs 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

