

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Bestelnummer 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Diameter Asgat	12,2 mm
Naaf lengte	44,4 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Supratech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,175 kg

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428
Bestelnummer 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

