

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Numer zamówienia 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Supratech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	100 kg
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,175 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Średnica otworu Oś	12,2 mm
Długość piasty	44,4 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Numer zamówienia 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

