

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Número de encomenda 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Supratech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	100 kg
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,175 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	32 mm
Diâmetro do furo do eixo	12,2 mm
Comprimento do cubo	44,4 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Número de encomenda 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

