

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Numărul de comandă 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Supratech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	100 kg
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,175 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	32 mm
Diametrul găurii Axă	12,2 mm
Lungime butuc	44,4 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320428

Numărul de comandă 00001801



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

