

# PURETECH

PVO160X40-Ø20

EAN 4031582321210  
Objednáací číslo 00023672

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	135 kg
Statický Nosnost	270 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,701 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru Šroub	20,1 mm
Délka poklice	58 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

# PURETECH

PVO160X40-Ø20

EAN 4031582321210  
Objednací číslo 00023672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

