

# PURETECH

PVO160X40-Ø20

EAN 4031582321210

Número de pedido 00023672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ● ○ ○ ○

Ruido de movimiento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ○ ○ ○

Resistencia a la corrosión ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Puretech

Tipo de carcasa Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 135 kg

Capacidad de carga estática 270 kg

Rango de temperatura (mínimo) -20 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 0,701 kg

## ARO

Material del cuerpo Polipropileno

Material de la banda de rodadura Goma maciza, negro

Cojinete Cojinete liso

Protectores de hilo Sin protector de roscas

Diámetro 160 mm

Ancho de Banda de rodadura 40 mm

Diámetro del agujero del Eje 20,1 mm

Longitud del cubo 58 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 80 Shore A

# PURETECH

PVO160X40-Ø20

EAN 4031582321210  
Número de pedido 00023672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

