

# DURATECH

TOO100X50-Ø15

EAN 4031582322484

Objednáací číslo 00801250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál těla	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru Šroub	15 mm
Délka poklice	60 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	720 kg
Nosnost 6 km/h	600 kg
Statický Nosnost	1200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,388 kg

# DURATECH

TOO100X50-Ø15

EAN 4031582322484  
Objednáací číslo 00801250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

