

DURATECH

TOO100X50-Ø15

EAN 4031582322484

Pasūtījuma numurs 00801250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikjspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnesība pie 4 km/h	720 kg
Kravnesība pie 6 km/h	600 kg
Statiskā kravnesība	1200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,388 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	15 mm
Rumbas garums	60 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

DURATECH

TOO100X50-Ø15

EAN 4031582322484

Pasūtījuma numurs 00801250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

