

DURATECH

TOO100X50-Ø15

EAN 4031582322484

Numer zamówienia 00801250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Średnica otworu Oś	15 mm
Długość piasty	60 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	720 kg
Nośność przy 6 km/h	600 kg
Nośność statyczne	1200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,388 kg

DURATECH

TOO100X50-Ø15

EAN 4031582322484

Numer zamówienia 00801250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

