

## DURATECH

TOO100X50-Ø15

EAN 4031582322484

Номер замовлення 00801250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ○ ○

Шум руху ● ● ● ○ ○

Атриція ● ● ● ● ●

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Тип корпусу	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	720 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	600 kg
Статичний Вантажопідйомність	1200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,388 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	15 mm
Довжина хаба	60 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

# DURATECH

TOO100X50-Ø15

EAN 4031582322484

Номер замовлення 00801250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

