

DURATECH

TOO200X50-Ø20

EAN 4031582322545
Bestelnummer 00801225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	60 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	1200 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	1000 kg
Statisch draagvermogen	2000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	1,219 kg

DURATECH

TOO200X50-Ø20

EAN 4031582322545
Bestelnummer 00801225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

