

## DURATECH

TOO160X50-Ø20

EAN 4031582322538

Pasūtījuma numurs 00801252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds, smags            |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano            |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 160 mm                      |
| Protektora platums     | 50 mm                       |
| Ass atveres diametrs   | 20 mm                       |
| Rumbas garums          | 60 mm                       |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                 |

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja    | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis    | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums                   | Duratech                                 |
| Korpusa tips                         | Ritenis                                  |
| Standarta                            | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 1020 kg                                  |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 850 kg                                   |
| Statiskā kravnesība                  | 1700 kg                                  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -40 °C                                   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                                    |
| Kopējais svars                       | 0,876 kg                                 |

# DURATECH

TOO160X50-Ø20

EAN 4031582322538

Pasūtījuma numurs 00801252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

