

DURATECH

TOO160X50-Ø20

EAN 4031582322538

Numărul de comandă 00801252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	1020 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	850 kg
Capacitate de încărcare statică	1700 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,876 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	160 mm
Benză de rulare	50 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	60 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

DURATECH

TOO160X50-Ø20

EAN 4031582322538

Numărul de comandă 00801252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

