

DURATECH

TOO250X50-Ø25

EAN 4031582322569

Номер на поръчката 00801253



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип корпус	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	1320 kg
Товароносимост при 6 км/ч	1100 kg
Статичен Товароносимост	2200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	1,54 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	250 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	25 mm
Дължина на центъра	60 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

DURATECH

TOO250X50-Ø25

EAN 4031582322569

Номер на поръчката 00801253



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

