

DURATECH

TOO250X50-Ø25

EAN 4031582322569

Numéro de commande 00801253



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1320 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1100 kg
Capacité de charge statique	2200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1,54 kg

DURATECH

TOO250X50-Ø25

EAN 4031582322569

Numéro de commande 00801253



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

