

DURATECH

TOO250X50-Ø25

EAN 4031582322569

Numero d'ordine 00801253



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poliammide, pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Senza parafili
Diametro	250 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	1320 kg
Portata a 6 km/h	1100 kg
Portata statica	2200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	1,54 kg

DURATECH

TOO250X50-Ø25

EAN 4031582322569

Numero d'ordine 00801253



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

