

DURATECH

TOO200X50-Ø25

EAN 4031582322552

Numéro de commande 00801310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue | Polyamide, forte charge |
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 200 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm |
| Longueur de moyeu | 60 mm |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit | Duratech |
| Type de boîtier | Roue |
| Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h | 1200 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 1000 kg |
| Capacité de charge statique | 2000 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids | 1,212 kg |

DURATECH

TOO200X50-Ø25

EAN 4031582322552

Numéro de commande 00801310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

