

# DURATECH

TOO200X50-Ø25

EAN 4031582322552

Pasūtījuma numurs 00801310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums                   | Duratech                                 |
| Korpusa tips                         | Ritenis                                  |
| Standarta                            | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 1200 kg                                  |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 1000 kg                                  |
| Statiskā kravnesība                  | 2000 kg                                  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -40 °C                                   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                                    |
| Kopējais svars                       | 1,212 kg                                 |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds, smags            |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano            |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 200 mm                      |
| Protektora platums     | 50 mm                       |
| Ass atveres diametrs   | 25 mm                       |
| Rumbas garums          | 60 mm                       |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                 |

# DURATECH

TOO200X50-Ø25

EAN 4031582322552

Pasūtījuma numurs 00801310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

