

DURATECH

TOO200X50-Ø25

EAN 4031582322552

Numărul de comandă 00801310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	50 mm
Diametrul găurii Axă	25 mm
Lungime butuc	60 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	1200 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	1000 kg
Capacitate de încărcare statică	2000 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	1,212 kg

DURATECH

TOO200X50-Ø25

EAN 4031582322552

Numărul de comandă 00801310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

