

## ELASTECH

IEP180X50-Ø20

EAN 4031582319729

Objednávací číslo 00801256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	180 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru Šroub	20 mm
Délka poklice	60 mm
Tvrdost Běhoun (A)	68 Obuv A

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	400 kg
Nosnost 6 km/h	320 kg
Statický Nosnost	800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	1,405 kg

# ELASTECH

IEP180X50-Ø20

EAN 4031582319729  
Objednáací číslo 00801256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

