

ELASTECH

IEP180X50-Ø20

EAN 4031582319729

Pasūtījuma numurs 00801256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ○ ○ |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums | Elastech |
| Korpusa tips | Ritenis |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 400 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 320 kg |
| Statiskā kravnesība | 800 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
| Kopējais svars | 1,405 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|--|
| Korpusa materiāls | Alumīnijs |
| Protektora materiāls | Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 180 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Ass atveres diametrs | 20 mm |
| Rumbas garums | 60 mm |
| Protektora cietība (A) | 68 Krasts A |

ELASTECH

IEP180X50-Ø20

EAN 4031582319729

Pasūtījuma numurs 00801256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

