

ELASTECH

IEP180X50-Ø20

EAN 4031582319729

Numărul de comandă 00801256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ○ ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ○ ○

Atriiție ● ● ● ○ ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Elastech

Tip de carcasă Roată

Standard EN12532 - Echipament de transport

Capacitate de încărcare la 4 km/h 400 kg

Capacitate de încărcare la 6 km/h 320 kg

Capacitate de încărcare statică 800 kg

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 85 °C

Greutate totală 1,405 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	180 mm
Benză de rulare	50 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	60 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	68 Pe malul A

ELASTECH

IEP180X50-Ø20

EAN 4031582319729

Numărul de comandă 00801256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

