

# ELASTECH

IEP180X50-Ø20

EAN 4031582319729  
订单号 00801256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	铝
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	180 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	60 mm
胎面硬度 (A)	68 岸 A

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	400 kg
6 公里/小时的载重	320 kg
静态载重	800 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	85 ° C
总重量	1.405 kg

