

DURATECH

TOP125X50-Ø20

EAN 4031582322682

Rendelési szám 00801133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Duratech |
| Ház típusa | Kerék |
| Standard | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 840 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 700 kg |
| Statikus teherbírás | 1400 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 0,805 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágó | Precíziós golyóscsapágó |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Tengely furat átmérője | 20 mm |
| Kerékagy hossza | 60 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
| Csapágó típusa | 6204 |

DURATECH

TOP125X50-Ø20

EAN 4031582322682

Rendelési szám 00801133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

