

DURATECH

TOP125X50-Ø20

EAN 4031582322682
Bestelnummer 00801133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaf lengte	60 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	840 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	700 kg
Statisch draagvermogen	1400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,805 kg

DURATECH

TOP125X50-Ø20

EAN 4031582322682
Bestelnummer 00801133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

