

DURATECH

TOP200X50-Ø20

EAN 4031582322729

Bestillingsnummer 00800916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D
Lejetype	6304

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	1200 kg
Belastning ved 6 km/t	1000 kg
Belastning Statisk	1600 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	1,624 kg

DURATECH

TOP200X50-Ø20

EAN 4031582322729

Bestillingsnummer 00800916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

