

DURATECH

TOP200X50-Ø20

EAN 4031582322729

Rendelési szám 00800916



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	1200 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	1000 kg
Statikus teherbírás	1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	1,624 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	60 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágó típusa	6304

DURATECH

TOP200X50-Ø20

EAN 4031582322729

Rendelési szám 00800916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

