

DURATECH

TOP200X50-Ø20

EAN 4031582322729
订单号 00800916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺，重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	60 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D
轴承类型	6304

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Duratech
外壳类型	轮子
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	1200 kg
6 公里/小时的载重	1000 kg
静态载重	1600 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	1.624 kg

DURATECH

TOP200X50-Ø20

EAN 4031582322729

订单号 00800916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

